

“对于可提供一致色彩的点到点色彩管理过程，分光光度仪是其关键因素。爱色丽 Ci60 便携式分光光度仪将独立的色彩测量引入色彩工作流程，是减少错误和返工的有效途径。”

— 爱色丽彩通产品经理 Mike Beering



▲ 图为: Ci60 在实验室中测量样品

## Ci60 便携式分光光度仪





### 概述

从特种油漆和涂料到塑料和纺织品，复杂材料的颜色精确与否是至关重要的，在制造独特色彩组合的产品时尤其如此。爱色丽 Ci60 便携式积分球分光光度仪是一款入门级手持分光光度仪，特别适用于确保颜色的准确性，尤其是反光或纹理表面。

### 主要优势

Ci60 的高分辨率大彩屏以及可配置的菜单让用户能快速、轻松地了解色彩测量流程，使操作具有一致性。这种多用途独立仪器非常适合在实验室使用，或用于质量控制，或对来料进行合格检验，并在现场或在制造工厂用以提高质量，加快产品上市速度。

- 准确测量各种产品和包装类型上的反光或纹理表面，确保贯穿整个供应链的色彩一致。
- 可在设备上储存多达 4000 个样本，便于快速、轻松地检索以前的样品和测量。
- 提高仪器正常运行时间，使用选配双底座充电器为第二块电池充电时，也可以正常使用 Ci60。
- 设备易于使用，提供了用户友好界面、简洁明了的菜单和结果，以及一目了然的合格或不合格指示。



- ① 结果一目了然
- ② 明确的合格或不合格指示

## 您可能还喜欢...

### Ci62 便携式积分球分光光度仪

爱色丽 Ci62 便携式积分球分光光度仪是一款高性能仪器，特别适用于确保颜色的准确性，尤其是金属反光或不平整表面。设备提供与色彩质量控制软件和配色软件的连接，可实现更强大的色彩工作流程。

### Ci64 便携式积分球分光光度仪

Ci64 是爱色丽最精确的便携式设备，有三种型号，提供同时 SPIN/SPEX 测量、相关光泽度和 UV 选项。嵌入式 NetProfiler 用于全面跟踪和追踪，独特的 Graphical Jobs™ 界面视觉显示究竟应如何进行测量。

### Ci7x00 系列台式分光光度仪

需要具有更多功能的积分球式分光光度仪？爱色丽 Ci7800 或 Ci7600 工业用台式分光光度仪可保证最佳性能和可靠性，即使是最为复杂的色彩工作流程。

## 服务支持和保修

凭借我们在色彩领域的丰富经验，爱色丽提供适当水平的现场、在线或电话服务，以支持和推动您的业务。对于一年保修期之后的额外保护，我们提供延长保修计划。全球性全方位服务合同可确保您的设备通过爱色丽独家开发的年度五项检查获得周到的维护，使设备保持与原装规格一样的性能。我们拥有 12 个全球服务中心，让客户便于联系我们。如需了解有关延长支持选项的更多信息，请访问 [www.xrite.cn](http://www.xrite.cn)。

## 产品规格

	Ci60
4 毫米测量孔径	
8 毫米测量孔径	✓
16 毫米测量孔径	
白板重复性 ΔE	.10 ΔE CIELAB
光源	钨丝灯
光谱范围	400 纳米 - 700 纳米
仪器间误差	平均值 0.40 ΔE* CIELAB
重量	1.1 公斤
图形作业	

如需产品规格的完整列表，请访问 [www.xrite.cn/Ci6x系列便携式分光光度计](http://www.xrite.cn/Ci6x系列便携式分光光度计)

## 爱色丽

[www.xrite.cn](http://www.xrite.cn) (中国)    [www.xrite.com](http://www.xrite.com) (全球)

L10-538-C (03/16)

香港 - 亚洲地区总部  
电话: (852) 2568-6283

上海  
电话: (021) 3279-6666

北京  
电话: (010) 8478-5490

广州  
电话: (020) 8375-2900